



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE



Identité de la machine  
**VOLVO L90G C117 (S/N VCE0L90GAD561780)**  
 Composant  
**Système hydraulique**  
 Fluide  
**NOT GIVEN (--- GAL)**



## DIAGNOSTIC

### Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. À NOTER: S.V.P. inclure, avec le prochain échantillon, des détails de la capacité du réservoir et le type et le degré de filtration. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

### Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

### Contamination

La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La propreté du système et du fluide est acceptable.

### État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

## INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		<b>WC0843731</b>	---	---
Date d'échant.	Client Info		<b>12 Oct 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info	<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info	<b>0</b>	---	---
Huile changée	Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.			<b>NORMAL</b>	---	---

## MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>6</b>	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>0</b>	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---

## ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>8</b>	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1101</b>	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>555</b>	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>515</b>	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1659</b>	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---

## CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>8</b>	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---


## PROPRETÉ DU FLUIDE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ	ASTM D7647	>5000	<b>1102</b>	---	---
Particules >6µ	ASTM D7647	>1300	<b>43</b>	---	---
Particules >14µ	ASTM D7647	>160	<b>3</b>	---	---
Particules >21µ	ASTM D7647	>40	<b>1</b>	---	---
Particules >38µ	ASTM D7647	>10	<b>0</b>	---	---
Particules >71µ	ASTM D7647	>3	<b>0</b>	---	---
Propreté de l'huile	ISO 4406 (c)	>19/17/14	<b>17/13/9</b>	---	---


## FLUID DEGRADATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	<b>0.49</b>	---	---

## Tendance des particules




## Indice d'acidité



## Viscosité 40°C



## Tendance des particules



VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	---	---
Précipié	scalar	Visual*	NONE	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	---	---
Eau libre	scalar	Visual*	---	---	---

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	39.1	---	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------

Coluer		no image	no image
Fond		no image	no image

## GRAPHIQUES

### Alliages ferreux

### Métaux non-ferreux

### Viscosité 40°C

### Comptage de particules

### Indice d'acidité



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WC0843731 **Reçu** : 17 Oct 2023  
**N° de laboratoire** : 02589617 **Diagnostiqué** : 18 Oct 2023  
**Numéro unique** : 5658683 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : IND 2

**CLEMENT HYDRAULITECH**  
 5328 BOUL. HEBERT  
 SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC  
 CA J6S 6H3  
 Contact: Frédéric D'Amour  
 info@hydraulitech.com  
 T: (450)373-1613  
 F: (450)373-1615

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.